


Montažni adapter za procesne senzorje

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

Območje uporabe

Montaža	z O-obročem
Tlačna trdnost [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Vrsta montaže	z O-obročem
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	Clamp DN25
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------