


Montažni adapter za procesne senzorje

ADAPT IFM-SMS DN50(2)GWD

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Aseptoflex navoj |
| 2 | Aseptoflex tesnilni rob |

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	Prirobnica DN50 (2")
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------