


Montažni adapter za procesne senzorje

ADAPT IFM-IDF 1,5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar] 16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	Aseptoflex
Procesni priključek	cevno privijalo 1...1,5"
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------