


Montažni adapter za procesne senzorje

ADAPT IFM-RJT 2

stara serija izdelkov



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004 

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	291,8
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	Aseptoflex	
Procesni priključek	cevno privijalo 2"	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------