

Napeljava procesne adapterske cevi DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33302

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Alternativni izdelek zahteva uporabo novega senzorja z zunanjim navojem Aseptoflex Vario



1 Aseptoflex navoj

EC 1935/2004

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar] 25

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opreml

Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.

Varnostna navodila

Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g] 224,5

Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: EPDM

Povezava senzorja Aseptoflex

Procesni priključek cevno privijalo DN40 DIN 11864-1-A-BS

Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov 0,4 / 4

Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 H4

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov