


Procesni adapter s sponko DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

EC 1935/2004 FCM 

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	40
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	234,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)	
Povezava senzorja	Aseptoflex	
Procesni priključek	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------