




Procesni adapter s tremi sponkami

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 tesnilna površina
3 Odprtina za puščanje



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opreml	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	100
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tesnjenje	Tesnilo
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123
	tesnilni obroč: 1, skladno s PEEK, FDA, E30124

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------