


Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 tesnilna površina

EC 1935/2004

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	40
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	134
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4	
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario	
Procesni priključek	Cevni vijakni priključek DN32 (1,25") DIN 11851	
Tesnjenje	Tesnilo	
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4	

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123
	tesnilni obroč: 1, skladno s PEEK, FDA, E30124

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------