




Napeljava procesne adapterske cevi DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 Odprtina za puščanje



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	za ISO-cevi (serija B)
Tlačna trdnost [bar]	40

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	142
Vrsta montaže	za ISO-cevi (serija B)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek	cevno privijalo DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Tesnjenje	Tesnilo
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 1 x 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123 tesnilni obroč: 1, skladno s PEEK, FDA, E30124

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------