


Univerzalni procesni priključek

ADAPT UNI RD52



- 1 O-obroč 38 x 2 (FKM) skladno s predpisi FDA
- 2 O-obroč 36 x 3 (EPDM) skladno s predpisi FDA
- 3 tesnilna površina
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	16
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi

Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.

Varnostna navodila

Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	364,5
------	-----	-------



Univerzalni procesni priključek

ADAPT UNI RD52

Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) ; značilnosti površine : Ra<0,4 / Rz 4
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj Aseptoflex Vario
Procesni priključek	Univerzalni procesni priključek Rd 52
Tesnjenje	Tesnilo
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866	H4
Pribor	
V sklopu dobave	O-obroč: 24 x 2, skladno z EPDM, FDA, E30054
	O-obroč: 38 x 2, FKM
	O-obroč: 36 x 3, skladno z EPDM, FDA
Dodatki (izbirno)	O-obroč: 24 x 2, skladno s FKM, FDA, E30123
	tesnilni obroč, skladno s PEEK, FDA, E30124
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov