


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

HYGIENIC THERMOWELL L=100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Aseptoflex navoj



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje Ø 10 mm
Tlačna trdnost [bar]	25

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	95
-----------------------	----

Mehanski podatki

Teža [g]	194
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 Ø 10 mm
Procesni priključek	Aseptoflex
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,6 / -

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------