


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 500 mm
Tlačna trdnost [bar]	16

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	482
-----------------------	-----

Mehanski podatki

Teža [g]	271
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 Ø 10 mm
Procesni priključek	G 1/2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------