

Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FIBRE OPTIC 2M



Območje uporabe

Izvedba priključitev na infrardeče temperaturne senzorje TWxx11

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...250

Mehanski podatki

Teža [g]	162,8
Priključek iz optičnih vlaken	¼"-36UNS-2A
Različica zaznavne glave	ravno
Celotna dolžina [mm]	2000
Minimalni upogibni polmer [mm]	120
Razpored vlaken	●
Material vlaken	kremenjak/kremenjak
Material vlaknaste glave	CuNiZn
Material vlaknaste cevke	legirano jeklo

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov