


Varilni toplotni jašek za temperaturne senzorje

WELDING THERMOWELL G1/2



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 100 mm
Tlačna trdnost [bar]	100

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	73
-----------------------	----

Mehanski podatki

Teža [g]	315,7
Mere [mm]	Ø 10
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Povezava senzorja	G 1/2
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 30 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,6 / -

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------