


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL D8/G1/2/L=300

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E35030

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	16
----------------	-------	----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	282
------------------	------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,166
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Povezava senzorja		Ø 8 mm
Procesni priključek		G 1/2

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------