




Varilni toplotni jašek za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 100 mm
Tlačna trdnost [bar]	300

Mehanski podatki

Teža [g]	171,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec Ø 6 mm
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 34 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	≤ 0,6 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	99
Dolžina izvrtine BL [mm]	137

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------