


Varilni toplotni jašek za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 300 mm
Tlačna trdnost [bar]	400

Natančnost / odstopanja

Maks. dovoljena hitrost pretoka [m/s]	25
---------------------------------------	----

Mehanski podatki

Teža [g]	1236
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	1/2" NPS Ø 6 mm primerno za G1/2 in 1/2" NPT
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 38,1 mm
Dolžina inštalacije EL [mm]	191
Dolžina izvrtine BL [mm]	228,6

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------