


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 100 mm	
Tlačna trdnost	[bar]	100
Opomba o stopnji tlaka		< 250 °C

Mehanski podatki

Teža	[g]	130,7
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Povezava senzorja		G 1/2 Ø 6 mm
Procesni priključek		G 1/2
Dolžina inštalacije EL	[mm]	74
Dolžina izvrtine BL	[mm]	100

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------