


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=200



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 200 mm	
Tlačna trdnost [bar]	100	
Opomba o stopnji tlaka	< 250 °C	

Mehanski podatki

Teža [g]	154,8	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)	
Povezava senzorja	G 1/2 Ø 6 mm	
Procesni priključek	G 1/2	
Dolžina inštalacije EL [mm]	174	
Dolžina izvrtine BL [mm]	201	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------