

## Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=250



## Območje uporabe

|                        |                                      |  |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| Izvedba                | za temperaturne senzorje EL = 250 mm |  |
| Tlačna trdnost [bar]   | 100                                  |  |
| Opomba o stopnji tlaka | < 250 °C                             |  |

## Mehanski podatki

|                             |                               |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Teža [g]                    | 172,2                         |  |
| Materiali                   | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti) |  |
| Povezava senzorja           | G 1/2 Ø 6 mm                  |  |
| Procesni priključek         | G 1/2                         |  |
| Dolžina inštalacije EL [mm] | 224                           |  |
| Dolžina izvrtine BL [mm]    | 250                           |  |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|