


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 250 mm	
Tlačna trdnost [bar]	100	
Opomba o stopnji tlaka	< 250 °C	

Mehanski podatki

Teža [g]	136,5	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)	
Povezava senzorja	Ø 6 mm	
Procesni priključek	G 1/2	
Dolžina inštalacije EL [mm]	233	
Dolžina izvrtine BL [mm]	245	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------