

Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 100 mm	
Tlačna trdnost [bar]		100
Opomba o stopnji tlaka		< 250 °C

Mehanski podatki

Teža [g]		100
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Povezava senzorja		G 1/4 Ø 6 mm
Procesni priključek		G 1/4
Dolžina inštalacije EL [mm]		74
Dolžina izvrtine BL [mm]		100

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------