


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 150 mm	
Tlačna trdnost [bar]	100	
Opomba o stopnji tlaka	< 250 °C	

Mehanski podatki

Teža [g]	104,3	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)	
Povezava senzorja	G 1/4 Ø 6 mm	
Procesni priključek	G 1/4	
Dolžina inštalacije EL [mm]	124	
Dolžina izvrtine BL [mm]	150	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------