


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 350 mm
Tlačna trdnost [bar]	25

Mehanski podatki

Teža [g]	653
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	1/2" NPS Ø 6 mm primerno za G1/2 in 1/2" NPT
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	≤ 0,6 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	267
Dolžina izvrtine BL [mm]	304,8

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------