


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 150 mm
Tlačna trdnost [bar]	25

Mehanski podatki

Teža [g]	392
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	1/2" NPS Ø 6 mm primerno za G1/2 in 1/2" NPT
Procesni priključek	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	≤ 0,6 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	115
Dolžina izvrtine BL [mm]	152,4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------