


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 100 mm
Tlačna trdnost [bar]	400

Natančnost / odstopanja

Maks. dovoljena hitrost pretoka [m/s]	45
---------------------------------------	----

Mehanski podatki

Teža [g]	180,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	1/2" NPS Ø 6 mm primerno za G1/2 in 1/2" NPT
Procesni priključek	1/2" NPT
Dolžina inštalacije EL [mm]	74
Dolžina izvrtine BL [mm]	101,6

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------