




Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 83 mm
Tlačna trdnost [bar]	16

Mehanski podatki

Teža [g]	97
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm]	20
Povezava senzorja	G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek	G 1/2
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,4 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	30
Dolžina izvrtine BL [mm]	83

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------