




Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 83 mm
Tlačna trdnost [bar]	25

Mehanski podatki

Teža [g]	70
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,4 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	38
Dolžina izvrtine BL [mm]	83

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------