




Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Izvedba za temperaturne senzorje EL = 83 mm

Tlačna trdnost [bar] 25

Mehanski podatki

Teža [g] 108,4

Materiali nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)

Povezava senzorja G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm

Procesni priključek Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov < 0,4 / -

Dolžina inštalacije EL [mm] 50

Dolžina izvrtine BL [mm] 83

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov