


Zaščitna cev za temperaturne senzorje

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 pritrdilni obroč
- 2 slepa matica G 1 1/4
- 3 O-obroč

Območje uporabe

Izvedba	za temperaturne senzorje EL = 83 mm
Tlačna trdnost [bar]	16

Mehanski podatki

Teža [g]	868
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 3/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek	Ingold Ø 25 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,4 / -
Dolžina inštalacije EL [mm]	25
Dolžina izvrtine BL [mm]	83

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------