




## Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25



EC 1935/2004



## Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]

120

Opomba o stopnji tlaka

za povezavo senzor - adapter

## Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi

Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.

Varnostna navodila

Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

## Mehanski podatki

Teža [g]

8,2

Materiali

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Povezava senzorja

G 1/8 notranji navoj Ø 3 mm

Procesni priključek

Privarjeni adapter Ø 18 mm ; nazivna velikost cevi: DN25...DN100; debelina stene cevi: 1,25 mm

Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov

&lt; 0,4 / -

## Opombe

Embalažna enota

1 Kosov