




Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00



EC 1935/2004 FDA

Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	120
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	9,3
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 18 mm ; nazivna velikost cevi: DN25...DN100; debelina stene cevi: 2 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,4 / -

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------