




Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25



EC 1935/2004



Območje uporabe

Tlačna trdnost [bar]	120
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaivec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	8,2
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/8 notranji navoj Ø 3 mm
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 18 mm ; debelina stene cevi: 1,25 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,4 / -

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------