


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050MSN0005A05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba

Ex okolje cona 1

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost

[nF]

0,38

Maks. notranji indukcijski upor

[μH]

2,95

Mehanski podatki

Mere

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Opombe

Pri uporabi vtičnic v nevarnih območjih (ATEX) obstajajo posebne zahteve glede ožičenja.

Zahteve zadevnih uredb glede namestitve mora uporabnik obvezno upoštevati na lastno odgovornost.

Embalážna enota


1 Kosov

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH050MSN0005A05

Električni priključekKabel: 5 m, PUR / PVC, modro, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

**Priključek**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo