


T-kos s progresivnim obročnim spojnikom

T-PIECE QL28-18-28/VA



Območje uporabe

Izvedba	za senzorje in adapterje s procesnim priključkom M26x1,5
Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	160

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaivec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	569,8
Vrsta montaže	Priporočilo: natančne jeklene cevi 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Povezava senzorja	M26 x 1,5
Procesni priključek	Ø 28 mm

Pribor

Dodatki (izbirno)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, za neposredno priključitev senzorjev pretoka, E40104
-------------------	--

Opombe

Opombe	Uporaba mazalne paste, primerne in odobrene za vrsto uporabe Upoštevajte opombe glede namestitve progresivnih obročastih priključkov
Embalažna enota	1 Kosov