

Navojni adapter za senzorje procesa

Adapter SI1/G1/4/VA



CRN

Območje uporabe	
Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	100
Dovoljenja/preverjanja	
Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaivec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki	
Teža [g]	60,6
Mere [mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja	M18 x 1,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	M18 x 1,5 notranji navoj
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/4
Globina vstavitve [mm]	13,5; (Merilna tipala SID, SFD, TN)
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 1, AFM
Opombe	
Opombe	Pri vrstah uporabe >30 barov uporabljajte primerni visokotlačni adapter. Pri uporabi za pitno vodo zamenjajte priložena tesnila s tesnili, ki so primerna za to vrsto uporabe.
Embalažna enota	1 Kosov