


Navojni adapter za senzorje procesa

ADAPTER SIL18



Območje uporabe

Uporaba	za industrijsko uporabo
Montaža	za montažo v T-kose
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	300

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaivec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	94,8
Vrsta montaže	za montažo v T-kose
Materiali	slepa matica: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Adapter: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 70 Shore A
Povezava senzorja	M18 x 1,5
Procesni priključek	povezava z navojem M26 x 1,5
Globina vstavitve [mm]	28,5; (Merilna tipala SID, SFD, TN)

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------