


Procesni adapterji za majhne količine volumnskega pretoka

FLOW ADAPT SI TI

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Izvedba	za pretočne senzorje in kontrolnike pretoka \$mit_Adapter_singular
Montaža	prek notranjega moškega navoja G1/8A, kateri koli montažni položaj
Temperatura medija [°C]	0...80; (Temperaturni gradient: 1 K/min)
Tlačna trdnost [bar]	30

Območje merjenja/nastavitve

Območje pretoka [ml/min]	2...100
--------------------------	---------

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	92,8
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	titan (3.7235)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------