


Procesni adapterji za majhne količine volumnskega pretoka

FLOW ADAPT SF PTFE



Območje uporabe

Izvedba	za senzorje pretoka s keramičnim tipalom G $\frac{1}{4}$	
Montaža	prek notranjega moškega navoja G1/8A, kateri koli montažni položaj	
Temperatura medija	[°C]	0...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Območje merjenja/nastavitve

Območje pretoka	[ml/min]	2...50
-----------------	----------	--------

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.	
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.	

Mehanski podatki

Teža	[g]	48
Materiali	PTFE	
Povezava senzorja	G 1/4	
Procesni priključek	G 1/8	

Opombe

Opombe	Uporabljati se sme samo v kombinaciji z relativnim načinom delovanja senzorja pretoka.	
Embalažna enota	1 Kosov	