


Spojni spojnik za procesne senzorje

CLAMP ADAPTER R1/2



Reg31

Območje uporabe

Izvedba	za pretočne senzorje Ø 10 mm
Uporaba	za industrijsko uporabo
Montaža	Vpenjalno privijalo
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	300

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavlec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	80
Materiali	legirano jeklo
Povezava senzorja	Ø 10 mm
Procesni priključek	povezava z navojem R 1/2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------