




Procesni adapterji za majhne količine volumnskega pretoka

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Območje uporabe

Izvedba	za pretočne senzorje SID, SF5
Območje pretoka [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); tovarniška nastavitve z vodo)
Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	300

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavalec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	1514
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	M18 x 1,5
Procesni priključek	G 1/4

Pribor

V sklopu dobave	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 tesnila: 1, U-seal
-----------------	--

Opombe

Opombe	Uporabljati se sme samo v kombinaciji z relativnim načinom delovanja senzorja pretoka.
Embalážna enota	1 Kosov