


Procesni adapter s tremi sponkami

Adapt IFM-CLAMP 1,5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E33006

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Aseptoflex navoj
2 Aseptoflex tesnilni rob

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	16
----------------	-------	----

Mehanski podatki

Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,6 / -

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------