
E40170

Del cevi za merilnik stisnjenega zraka

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Izvedba		za merilnike stisnjenega zraka SD9
Tlačna trdnost	[bar]	16
Mehanski podatki		
Materiali		nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM; aluminij eloksirano
Procesni priključek		R 1 1/2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov