




Procesni adapterji za majhne količine volumnskega pretoka

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Območje uporabe

Izvedba		za pretočne senzorje SID, SF5
Območje pretoka	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); tovarniška nastavitve z vodo)
Uporaba		za industrijsko uporabo
Mediji		tekočine in plini
Temperatura medija	[°C]	-25...60
Tlačna trdnost	[bar]	6

Mehanski podatki

Teža	[g]	404,5
Materiali		PVC
Povezava senzorja		M18 x 1,5
Procesni priključek		G 1/4

Pribor

V sklopu dobave		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 tesnila: 1, U-seal
-----------------	--	--

Opombe

Opombe		Uporabljati se sme samo v kombinaciji z relativnim načinom delovanja senzorja pretoka.
Embalažna enota		1 Kosov