




Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT SD G1



CRN

Območje uporabe

Izvedba	za merilnike stisnjenega zraka SD	
Temperatura medija [°C]	-20...85	
Tlačna trdnost	50 bar	5 MPa

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.	
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.	

Mehanski podatki

Teža [g]	111,7	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	G 1 notranji navoj	
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 20 mm	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--