


Gumb za priučitev za senzorje pretoka

SC TEACH BUTTON PS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Izvedba za senzorje pretoka SC z izhodom pnp

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	15
Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC; (skladno s SELV/PELV)

Pogoji okolja

Zaščita IP 40

Mehanski podatki

Teža	[g]	233
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PA; PMMA	

Opombe

Napotki	stara serija izdelkov
Embalažna enota	1 Kosov

E40211




Gumb za priučitev za senzorje pretoka

SC TEACH BUTTON PS

Električni priključek

Kabel: 0,9 m, PUR

Priključek



n.c. = ni zasedeno
Barva žil :
BN = rjavo
BU = modro