


Gumb za priučitev za senzorje pretoka

SC TEACH BUTTON OR

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Izvedba

za senzorje pretoka SC z običajno odprtim relejnim izhodom

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	15
Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC; (skladno s SELV/PELV)

Pogoji okolja

Zaščita	IP 40
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	225,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PA; PMMA	

Opombe

Napotki	stara serija izdelkov
Embalažna enota	1 Kosov

E40212




Gumb za priučitev za senzorje pretoka

SC TEACH BUTTON OR

Električni priključek

Kabel: 0,9 m, PUR

Priključek



BN =
BU =

Barva žil :
rjavo
modro