




## Montažni adapter za senzorje pretoka

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



### ACS

#### Območje uporabe

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Izvedba              | za pretočne senzorje Typ SM2, SM9 |
| Montaža              | SM2 SM9                           |
| Tlačna trdnost [bar] | 16                                |

#### Mehanski podatki

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teža [g]          | 2255,5                                                                                                           |
| Vrsta montaže     | Adapter; (vrtljivo)                                                                                              |
| Materiali         | Prilobnica: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Adapter: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); O-obroč: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
| Povezava senzorja | G 2                                                                                                              |

# E40240



## Montažni adapter za senzorje pretoka

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Procesni priključek | Prirobnica DN50 skladno z DIN2642 / EN1092-1 tip 2 |
| <b>Pribor</b>       |                                                    |
| V sklopu dobave     | O-obroči: 2                                        |
| <b>Opombe</b>       |                                                    |
| Embalažna enota     | 2 Kosov                                            |