


Montažni adapter za senzorje pretoka

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676



Območje uporabe

Izvedba	za pretočne senzorje Typ SM8
Uporaba	za industrijsko uporabo; področje higijene
Mediji	Tekočine
Tlačna trdnost [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavac.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	834,5
Materiali	Adapter: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Povezava senzorja	G 1
Procesni priključek	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Pribor

V sklopu dobave	O-obroči: 2
-----------------	-------------

Opombe

Embalažna enota	2 Kosov
-----------------	---------