


Montažni adapter za senzorje pretoka

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Območje uporabe

Izvedba	za pretočne senzorje Typ SM2, SM9
Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	1040
Materiali	Adapter: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 47,22 x 3,53 mm
Povezava senzorja	G 2
Procesni priključek	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Pribor

V sklopu dobave	O-obroči: 2
-----------------	-------------

E40254



Montažni adapter za senzorje pretoka

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Opombe

Embalažna enota	2 Kosov
-----------------	---------